



Aansluitkabel met connector female

ADOGF040VAS0025E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVT137

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

896,4

Afmetingen

[mm]

10 x 10 x 31

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met connector female

ADOGF040VAS0025E04

Elektrische aansluiting

Kabel: 25 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit