


E11228



Y-verbindingkabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering; Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	63
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - bus A	
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 6; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld	


E11228



Y-verbindingkabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker B

Kabel: 0,15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 4; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting - stekker C

Kabel: 0,15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 4; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld

