




Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0005H08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse	III	
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	310,3
Afmetingen	[mm]	28 x 15 x 38
Materialen	PUR	
Materiaal gegoten onderdeel	PUR	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	



Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0005H08

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
PK =	rose
OG =	oranje
VT =	violet
WH =	wit