


Aansluitkabel met connector female

ADOGF040MSS0010E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC

Beschermklassse III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklassse IP 67; (indien aangesloten)

Mechanische eigenschappen

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




E11237



Aansluitkabel met connector female

ADOGF040MSS0010E04

Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit