

Verbindingskabel met ventielstekker

AVDAA031--S0020A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging		ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E11238



Verbindingskabel met ventielstekker

AVDAA031--S0020A03

Elektrische aansluiting


Kabel: 20 m, PVC, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: PUR



Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
GN/YE = blauw
 groen / geel