




Zelfbedraadbare stekker

SSTGF040MSSFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 DC
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	11,2
Afmetingen	[mm]	12 x 12 x 50
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E11255



Zelfbedraadbare stekker


SSTGF040MSSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 0,14...0,5 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...5 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

