

Verbindingskabel met ventielstekker

AVDAA031--S0010A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef
	Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E11316



Verbindingskabel met ventielstekker

AVDAA031--S0010A03

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: PUR



Aansluiting



BN =
BU =
GN/YE =

Aderkleuren :
bruin
blauw
groen / geel