


Verbindingskabel

VDOG F030MSS0005B03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11353

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Beschermklass III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklass IP 68

Mechanische eigenschappen

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm





Verbindingskabel

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, TPU, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

