



Verbindingskabel

VDOGF040MSS0002H03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



| Toepassingsgebied           |      |                                                   |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen    |      | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
| Siliconenvrij               |      | ja                                                |
| Elektrische eigenschappen   |      |                                                   |
| Voedingsspanning            | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                                 |
| Beschermklasse              |      | III                                               |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A]  | 3                                                 |
| Omgevingsvariabelen         |      |                                                   |
| Omgevingstemperatuur        | [°C] | -25...85                                          |
| Beschermklasse              |      | IP 68                                             |
| Mechanische eigenschappen   |      |                                                   |
| Materialen                  |      | PUR                                               |
| Materiaal gegoten onderdeel |      | PUR                                               |
| Materiaal overwerpmoer      |      | messing, vernikkeld                               |
| Opmerkingen                 |      |                                                   |
| Verpakkingseenheid          |      | 1 stuk                                            |



## Verbindingskabel

VDOGF040MSS0002H03STGH030MSS

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

