


E12401



Aansluitkabel met connector female

ADOGH080VAS0040E08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Applicatie	Hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...100
Beschermklasse	IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	2573
Afmetingen [mm]	15 x 15 x 46
Materiaal gegoten onderdeel	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting	EPDM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 40 m, PVC, oranje, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 8, verguld; Behuizing: PVC, oranje; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



E12401



Aansluitkabel met connector female

ADOGH080VAS0040E08

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
PK =	rose
OG =	oranje
VT =	violet
WH =	wit