

Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0002K08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk [A]

2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

181,3

Afmetingen [mm]

15 x 15 x 43

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0002K08


Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, zwart, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 1...1,5 Nm;

Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
PK =	rose
OG =	oranje
VT =	violet
WH =	wit
screen =	afscherming