


E12424



Ethernet-verbindingskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten; Afgeschermd kabel

Uitvoering

Ethernetkabel, D-gecodeerd

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Beschermklasse

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

1342

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukgiets, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Ethernet-verbindingskabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PVC, groen, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden

