

E12430



Aansluitkabel met connector female

ADOGD040ZDS0002H04



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Uitvoering		Powerkabel, T-gecodeerd
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	242,7
Afmetingen	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materialen		PP
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiets, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12430



Aansluitkabel met connector female


ADOGD040ZDS0002H04

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdruk-giet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit