




Aansluitkabel met stekker male

ASTGH080MSS0002H08



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	133
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²		
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm		



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH080MSS0002H08

Aansluiting

<u>1</u>	<u>BN</u>
<u>2</u>	<u>WH</u>
<u>3</u>	<u>BU</u>
<u>4</u>	<u>BK</u>
<u>5</u>	<u>GY</u>
<u>6</u>	<u>PK</u>
<u>7</u>	<u>VT</u>
<u>8</u>	<u>OG</u>

kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
PK =	rose
OG =	oranje
VT =	violet
WH =	wit