


Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC/DC

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

12

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...70

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

24,6

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukgiel

Uitvoering connector

M12

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukiet; Contactpinnen: verguld

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukiet; Contactpinnen: verguld