


# E12490



## Ethernet-verbindingskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



### Toepassingsgebied

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd kabel                |
| Uitvoering               | Ethernetkabel, D-gecodeerd       |
| Applicatie               | Gekruiste patchkabel; Patchkabel |

### Omgevingsvariabelen

|                      |      |                                           |
|----------------------|------|-------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...70                                  |
| Beschermklasse       |      | IP 67; IP 20; (M12-stekker/ RJ45 stekker) |

### Mechanische eigenschappen

|                             |     |                         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|
| Gewicht                     | [g] | 73,1                    |
| Materialen                  |     | TPU / PA                |
| Materiaal gegoten onderdeel |     | PA (polyamide) / TPU    |
| Materiaal overwerpvoer      |     | zinkdrukiet, vernikkeld |

### Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Ethernet-verbindingskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

### Elektrische aansluiting - stekker M12


Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukiet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: TPU

