


Verbindingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP080--S



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel
Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie	Gekruiste patchkabel; Patchkabel

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67; IP 20; (M12-stekker/ RJ45 stekker)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	702,5
Materialen	TPU / PA
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukriet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker M12

Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukriet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



E12492




Verbindingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP080--S

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 2 x 2 x 0,38 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: TPU

