


Zelfbedraadbare connector female

SDOGD040ZDSFKP



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Uitvoering	Powerkabel, T-gecodeerd
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	12; (bij gebruik van aders met 1,5 mm²)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	29
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukiet
Materiaal afdichting	NBR

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Zelfbedraadbare connector female


SDOGD040ZDSFKP

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 0,75...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 8...10 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: T; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiets; Afdichting: NBR; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,4 Nm



Aansluiting

