


E12514



Ethernet RJ45-stekkerverbinding

RJ45-Steckverbinder



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...60
Beschermklasse	IP 20

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	10,4
-------------	------

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

snijklemmen: 0,34 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x RJ45, recht; Contactpinnen: 8



Aansluiting

