


E12514



Ethernet RJ45-stekkerverbinding

RJ45-Steckverbinder



Toepassingsgebied

Applicatie

Industriële applicaties / fabrieksautomatisering

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-10...60

Beschermklasse

IP 20

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

10,4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

snijklemmen: 0,34 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x RJ45, recht; Contactpinnen: 8



Aansluiting

