


E12520



Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -30...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	461
Kopflens diameter [mm]	50
ISO-kopflens type	F05
Asverlenging	M5
Materialen	Bevestigingsplaat: kunststof; metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk