


Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07M6



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	465,5
Kopflens diameter	[mm]	70
ISO-kopflens type		F07
Asverlenging		M6
Materialen	Bevestigingsplaat: kunststof; metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304)	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------