


Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	602,5
Kopflens diameter	[mm]	102
ISO-kopflens type		F10
Asverlenging		M8
Materialen	Bevestigingsplaat: kunststof; metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304)	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------