

Aansluitkabel met connector female

ADOGS030PLS0002H03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	8...32 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-20...85
Beschermklasse	IP 67; (contrastekker gemonteerd)

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	81,5
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

E12544



Aansluitkabel met connector female

ADOGS030PLS0002H03

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: vernikkeld



Aansluiting



BK = Aderkleuren :
BN = zwart
RD = bruin
 rood