


E12565



Aansluitkabel met AMP-stekker

ADOGX060--A002E06



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	12...24 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...100
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-40...100
Beschermklasse		IP 67; (contrastekker gemonteerd)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	246,4
Materialen		PBT
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12565



Aansluitkabel met AMP-stekker


ADOGX060--A002E06

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Aansluiting



Aderkleuren :
BN = bruin
RD = rood
WH = wit

Connector: 1 x AMP connector, recht; Contactpinnen: vernikkeld