


E12566



Aansluitkabel met AMP-stekker

ADOGX060--A005E06



Toepassingsgebied

Applicatie voor mobiele toepassingen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 12...24 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...100

Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -40...100

Beschermklasse IP 67; (contrastekker gemonteerd)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 576,5

Materiaal gegoten onderdeel PBT

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x AMP connector, recht; Contactpinnen: vernikkeld; Behuizing: PBT




E12566



Aansluitkabel met AMP-stekker

ADOGX060--A005E06

Aansluiting



BN =
RD =
WH =

Aderkleuren :
bruin
rood
wit