


Verbindingskabel voor signaallampen met 8-polige connectoren

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Applicatie

Aansluitkabel voor signaallichtzuil DV13xx & DV15xx naar een IO-link-master

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

51

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Verbindingskabel voor signaallampen met 8-polige connectoren

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

