




Zelfbedraadbare AMP connector female

SDOGV060--AFKCR



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	12...24 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...100
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-40...100
Beschermklasse		IP 67; (contrastekker gemonteerd)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	14
Afmetingen	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materialen		contactbehuizing: PBT; Contactpinnen: vertind
Toebehoren		
Leveringsomvang		blindstoppen: 6
		Einzeladerabdichtung: 2 x 0,5 mm²
		Einzeladerabdichtung: 4 x 2,5 mm²
		krimp-contacten: 6
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Zelfbedraadbare AMP connector female

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Aansluiting



Connector: 1 x AMP connector, recht; Contactpinnen: vertind