


E12584



Niet-verwijderbare schroef

10x One way screw M4x20



Toepassingsgebied	
Applicatie	voor veiligheid gerelateerde applicaties
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur	[°C] -25...80
Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 29
Afmetingen	[mm] M4
Schroefdraadtype	M4
Materialen	Schroef: roestvast staal
Aandraaimoment	[Nm] 0,8...2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	10 stuk