


Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor bouwvorm IND, INE

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-30...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

459

Kopflens diameter [mm]

36

ISO-kopflens type

F03

Asverlenging

M4

Materialen

Bevestigingsplaat: kunststof; metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk