


Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor bouwvorm IND, INE

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-30...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

716

Kopflens diameter

[mm]

165

ISO-kopflens type

F16

Asverlenging

M10

Materialen

Bevestigingsplaat: kunststof; metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk