


Aansluitkabel met connector female

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 50 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

62,1

Materialen

messing vernikkeld; behuizing: TPU

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12614



Aansluitkabel met connector female

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting

Aansluiting

