


E12650



Aansluitkabel met connector female

ADOAX050MSS0050H05



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Uitvoering		Powerkabel, L-gecodeerd
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	63 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	16
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	10609
Afmetingen	[mm]	39 x 16 x 38,1
Materialen		PP
Materiaal gegoten onderdeel		TPE
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12650



Aansluitkabel met connector female

ADOAX050MSS0050H05

Elektrische aansluiting

Kabel: 50 m, PUR, zwart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: L; Behuizing: TPE; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY