


E12673



Zelfbedraadbare stekker

SSTGX050ZDSFKPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Uitvoering

L-gecodeerd

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 63 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

16

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...85

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

43,05

Afmetingen [mm]

Ø 25 / L = 76

Materialen

PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel

PA (polyamide)

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukgiets, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E12673



Zelfbedraadbare stekker

SSTGX050ZDSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 1,5...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 8...13 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

