


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	81,1
Diameter schakelnok	[mm]	65,6
Afstand tussen schroefgaten	[mm]	80
Ashoogte klepaandrijving	[mm]	30
Materialen	Schakelnok: PA 6 zwart; metalen delen: roestvast staal; Positie indicator: PA 6 geel	
Aandraaimoment	[Nm]	2,5...3

Toebehoren

Leveringsomvang

halfronde schroefkop: 1 x M6 x 25, roestvast staal EN ISO 7380-2:2011

E12725



Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------