




Klemhouderhalter met vaste aanslag

FIXING/M12/NT/FE/END STOP



Toepassingsgebied

Uitvoering	met aanslag
------------	-------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	32,1
Montagevoorschrift	Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening)
Afmetingen [mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Schroefdraadtype	M16 x 1
Binnendiameter [mm]	12
Materialen	staal verzinkt; Moeren: staal verzinkt
Aandraaimoment [Nm]	5; (bevestigingsmoeren: 20)

Toebehoren

Leveringsomvang	Moeren: 2
-----------------	-----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Diagrammen en curves

