


Montageset voor handbediende kleppen en kogelkranen

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5



Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	471,7
Kopflens diameter	[mm]	42
ISO-kopflens type		F04
Asverlenging		M5
Materialen		metalen delen: 1.4301 (roestvast staal / 304)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------