




Zelfbedraadbare connector female

SDOGB050ZDSFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 400 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	9
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	48,808
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide); PUR
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiet, vernikkeld
Materiaal afdichting		NBR
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E12774



Zelfbedraadbare connector female

SDOGB050ZDSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; AWG 16

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: PA (polyamide); PUR; Vergrendeling: zinkdrukiet, vernikkeld; Afdichting: NBR;
Contactpinnen: verguld



Aansluiting

