


E12775



Zelfbedraadbare stekker

SSTGB030ZDSFKPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 300 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	51,9
Materiaal gegoten onderdeel		PBT
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukiet, vernikkeld

Opmerkingen

Opmerkingen	pin 1 leidend
Verpakkingseenheid	1 stuk

E12775



Zelfbedraadbare stekker

SSTGB030ZDSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: PBT; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

