


E12776



Zelfbedraadbare stekker

SSTGB050ZDSFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 300 AC/DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	9
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	54,7
Materiaal gegoten onderdeel		PBT
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukiet, vernikkeld
Opmerkingen		
Opmerkingen	Pin 4 voorijlend	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E12776



Zelfbedraadbare stekker

SSTGB050ZDSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: PBT; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

