


Verbindingskabel met ventielstekker

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 24 AC/DC

Overspanningsbeveiliging

vrijloopdiode

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

44

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

in bedrijf

1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang

Schroef

Tag label houder

Verbindingskabel met ventielstekker

STGH050MSS0006B03VDAA041--S


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting

Kabel: 6 m, PUR / PVC, Halogeen vrij; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld

