


E12090



Ethernet-verbindingkabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel
Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie	Gekruiste patchkabel; Patchkabel

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67; IP 20; (M12-stekker/ RJ45 stekker)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	166,7
Materialen	TPU / PA
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide) / TPU
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukriet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E12090



Ethernet-verbindingkabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektrische aansluiting - stekker M12


Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 2 x 2 x 0,38 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: TPU

