


E12090



Ethernet-verbindingkabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel
Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Applicatie	Gekruiste patchkabel; Patchkabel
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67; IP 20; (M12-stekker/ RJ45 stekker)
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	166,7
Materialen	TPU / PA
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide) / TPU
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukgiets, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker M12


Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Contactpinnen: 4; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 2 x 2 x 0,38 mm²

Aansluiting



E12090



Ethernet-verbindingkabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektrische aansluiting - stekker RJ45

Connector: 1 x RJ45, recht; Contactpinnen: 8; Behuizing: TPU

