


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0020G04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermdde kabel
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...100
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1046,6
Afmetingen [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materialen	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus


Connector: 1 x M12, haaks; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
 Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermdde kabel: afscherming niet verbonden

E12229




Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0020G04



Aansluiting



Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief