


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0035G04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...100
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1690,2
Afmetingen [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materialen	PVC
Materiaal gegoten onderdeel	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E12230



Aansluitkabel met connector female


ADOAH040VAS0035G04

Elektrische aansluiting


Kabel: 35 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming niet verbonden



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit