


# E12261



## Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKSG



### Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
Siliconenvrij	ja

### Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4; (...40 °C)

### Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67

### Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	44,5
Afmetingen [mm]	20 x 20 x 62
Materiaal gegoten onderdeel	zinkdrukgiets, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

### Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

### Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 4, verguld; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afgeschermd kabel: afschermbaar



### Aansluiting

