


# E12280



## Verbindingskabel


VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	94,1
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

### Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 8; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

### Aansluiting



# E12280



## Verbindingskabel

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 8; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

