


Zelfbedraadbare stekker

SSTGN040ZDSFKSG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Uitvoering	Ethernetkabel, D-gecodeerd
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 45 AC / < 70 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	44,6
Afmetingen [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Materialen	zinkdrukiet vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel	zinkdrukiet, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukiet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Zelfbedraadbare stekker

SSTGN040ZDSFKSG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm; AWG 18

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermd kabel: afschermbaar



Aansluiting

