




Verbindingskabel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



| Toepassingsgebied           |                                                       |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Bijzondere eigenschappen    | Siliconen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel |                           |
| Siliconenvrij               | ja                                                    |                           |
| Elektrische eigenschappen   |                                                       |                           |
| Voedingsspanning            | [V]                                                   | < 50 AC / < 60 DC         |
| Beschermklasse              |                                                       | III                       |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A]                                                   | 4                         |
| Omgevingsvariabelen         |                                                       |                           |
| Omgevingstemperatuur        | [°C]                                                  | -25...85                  |
| Beschermklasse              |                                                       | IP 68                     |
| Mechanische eigenschappen   |                                                       |                           |
| Gewicht                     | [g]                                                   | 612,5                     |
| Afmetingen                  | [mm]                                                  | 14,5 x 14,5 x 48,5        |
| Materialen                  |                                                       | PUR                       |
| Materiaal gegoten onderdeel |                                                       | PUR                       |
| Materiaal overwerpmoer      |                                                       | zinkdrukgiets, vernikkeld |
| Opmerkingen                 |                                                       |                           |
| Verpakkingseenheid          | 1 stuk                                                |                           |

## Verbindingskabel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

### Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdruk-giet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 15 m, PUR, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdruk-giet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

