


E12333



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040MSS0010C04



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	386,2
Afmetingen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerkmoer	zinkdrukriet, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 4, verguld; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukriet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming niet verbonden




E12333



Aansluitkabel met stekker male

ASTGH040MSS0010C04

Aansluiting



Aderkleuren :

BK =
BN =
BU =
WH =

zwart
bruin
blauw
wit